



ArenaVision MVF403

MVF403 MHN-SA2000W/956 A1 SI

ARENAVISION - MASTER MHN-SA - 2000 W

ArenaVision MVF403 lleva la iluminación deportiva al más alto nivel, ya que ofrece una gran salida de luz, eficiencia óptica, facilidad de instalación, confiabilidad y flexibilidad. Es ideal para las salas de deportes de interior (versión de 1000 W), así como para muchos deportes de exterior y otras aplicaciones de iluminación. El sistema integral de ópticas ovaladas y lámparas de terminal doble MHN-LA 1000 W o MHN-SA HO 2000 W asegura una eficiencia del sistema excepcional y un bajo deslumbramiento. Un faldón incorporado al reflector reduce la dispersión de luz y el deslumbramiento aún más. Las lámparas MHN-SA HO 2000 W/956 y MHN-LA 1000 W/956 cumplen con los requerimientos CTV internacionales más altos. Con la lámpara MHN-LA 1000 W/842, la reproducción de color y la atmósfera se adaptan a la televisión y a la grabación, así como a otras aplicaciones de iluminación por proyección. Las versiones de reencendido en caliente están disponibles para todos los tipos de lámparas, lo que permite la restauración inmediata de la iluminación después del fallo de la fuente de alimentación. La versión (opcional) sin parpadeo de ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W está diseñada para asegurar que el efecto de parpadeo quede eliminado por completo y así garantizar imágenes perfectas filmadas con cámaras de movimiento superlento en eventos deportivos. La versión sin parpadeo de ArenaVision MVF403 cuenta con un arrancador electrónico especial, que funciona en conjunto con los dispositivos de control GearUnits (ECM330) Philips con balasto electrónico sin parpadeo, que deben solicitarse por separado.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Equipo	
Código familia de lámparas	MHN-SA [MASTER MHN-SA]	Tipo lente/cubierta óptica	Cristal frontal, versión empotrable
Potencia de la lámpara	2000 W	Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Temperatura de color	956 luz de día	Optic type outdoor	Categoría de haz A1


ArenaVision MVF403

Product Family Code	MVF403 [ARENAVISION]
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de suministro de lámpara	400 V [400]
Tensión de entrada	380 a 415 V
Datos técnicos de la luz	
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Información general	
Índice inic. de temperatura de color	5600 K

Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-30 a +35 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871829106913300
Nombre de producto del pedido	MVF403 MHN-SA2000W/956 A1 SI
EAN/UPC - Producto	8718291069133
Código de pedido	910925748312
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	910925748312
Peso neto (pieza)	14,500 kg



Plano de dimensiones



ArenaVision MVF403/MVF404

