



# ArenaVision pequeño

## MVF403 MHN-SA2000W/956 A1 SI

### ARENAVISION - MASTER MHN-SA - 2000 W

ArenaVision MVF403 es un proyector diseñado para el alumbrado deportivo a los más altos niveles de competición. Ofrece un gran flujo lumínico, una gran eficiencia óptica, una instalación sencilla y una gran fiabilidad y flexibilidad. Resulta idóneo para zonas deportivas de interior y para muchas instalaciones deportivas de exterior, además de otras aplicaciones de iluminación. El sistema integrado de ópticas rotacionales y las lámparas compactas de doble terminal MHN-LA 1000W ó MHN-SA 2000W garantizan una eficiencia del sistema sin precedentes y un bajo deslumbramiento. El paralumen integrado en el reflector permite un mayor aprovechamiento del flujo emitido por la lámpara y reduce aún más el deslumbramiento. Las lámparas MHN-SA 2000W/956 y MHN-LA 1000W/956 cumplen los más estrictos requisitos para retransmisiones televisivas internacionales CTV (Ra = 90, Tc = 5600 K). Con la lámpara MHN-LA 1000W/842, conseguimos una reproducción de color natural (Ra = 80) y una atmósfera confortable (Tc = 4200 K), que también resulta adecuada para las retransmisiones televisivas locales o nacionales. Existen versiones de reencendido en caliente para todos los tipos de lámpara, lo que permite restablecer de forma inmediata la iluminación en caso de interrupción del suministro eléctrico.

### Datos del producto

Información general			
Número de fuentes de luz	1 [ 1 pieza]	Tipo lente/cubierta óptica	DOWN [ Cristal delantero versión downlighting]
Código familia de lámparas	MHN-SA [ MASTER MHN-SA]	Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Potencia de la lámpara	2000 W	Marca CE	Marcado CE
Temperatura de color	956 luz natural	Certificado ENEC	Marcado ENEC
Con lámpara incluida	K	Optic type outdoor	Categoría de haz A1
Equipo	-	Memoria de apuntamiento	No


## ArenaVision pequeño

Product Family Code	MVF403 [ ARENAVISION]
<b>Operativos y eléctricos</b>	
Tensión de suministro de lámpara	400 V [ 400]
Tensión de entrada	380-415 V
Arrancador	SI [ Series]
<b>Mecánicos y de carcasa</b>	
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Código de protección de entrada	IP65 [ Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [ IK08]

<b>Rendimiento inicial (conforme con IEC)</b>	
Índice inic. de temperatura de color	5600 K
<b>Condiciones de aplicación</b>	
Rango de temperatura ambiente	-30 °C a +35 °C
<b>Datos de producto</b>	
Código de producto completo	871829106913300
Nombre de producto del pedido	MVF403 MHN-SA2000W/956 A1 SI
EAN/UPC - Producto	8718291069133
Código de pedido	06913300
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	910925748312
Peso neto (pieza)	14,500 kg



### Plano de dimensiones



ArenaVision MVF403/MVF404

