



ArenaVision MVF403

MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 SI

ARENAVISION, MASTER MHN-SA, 2000 W

Met ArenaVision MVF403 worden de schijnwerpers voor sporttoepassingen naar een nieuwe prestatieniveau getild, met een zeer hoge lichtopbrengst, optische efficiency, installatiegemak, betrouwbaarheid en flexibiliteit. De schijnwerper is ideaal voor overdekte sporthallen, allerlei buitensporten en andere verlichtingstoepassingen. Het geïntegreerde systeem van ovale optieken en compacte tweekneeps MHN-LA 1000 W of MHN-SA 1800 W lampen staat garant voor een uitstekende efficiëntie en geringe verblinding. Een ingebouwde afscherming van de reflector zorgt voor nog minder strooilicht en verblinding. Met de MHN-SA 1800W/956 en MHN-LA 1000W/956 lampen wordt tegemoetgekomen aan de hoogste internationale CTV-vereisten ($R_a = 90$, $T_c = 5600$ K). De natuurlijke kleurweergave ($R_a = 80$) en de comfortabele atmosfeer ($T_c = 4200$ K) van de MHN-LA 2000W/842 lamp zijn uitstekend geschikt voor televisie en film en voor andere schijnwerpertoeepassingen. Uitvoeringen met een voorziening voor warme herstart zijn leverbaar voor alle lamptypen, zodat de verlichting meteen kan worden hersteld nadat de stroomtoevoer is uitgevallen.

Product gegevens


Algemene informatie		Conform EU RoHS-richtlijn	
Type lichtbron	MHN-SA [MASTER MHN-SA]		Ja
Aantal VSA's	-	Gegevens lichttechniek	
VSA	-	Standaard kantelhoek opzetmontage	-
Code productfamilie	MVF403 [ARENAVISION]	Standaard kantelhoek opschuifmontage	-
Waardeschaal	Best	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	5600 K
CE-markering	Ja	Kleurweergave-index (CRI)	>90
Garantieperiode	1 jaar	Kleur lichtbron	956 daglicht
Brandbaarheidsmarkering	-	Type lichtkap	Frontglas, uitvoering voor downlighting
ENEC-markering	ENEC-markering	Bundelspreiding armatuur	-

ArenaVision MVF403

Optiektype buiten	Bundelcategorie A6
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	380 tot 415 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Energieverbruik	2.000 W
Aansluiting	Schroefconnector
Kabel	-
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-30 tot +35 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Constante lichtopbrengst	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Reflectormateriaal	Aluminium
Materiaal optiek	Aluminium
Materiaal optische lichtkap/lens	-
Fixation material	Staal
Kleur behuizing	Aluminium
Bevestigingsvoorziening	Verstelbare montagebeugel
Vorm optische lichtkap/lens	-
Afwerking optische lichtkap/lens	-

Totale hoogte	535 mm
Windbelastbaar oppervlak	0,19 m²
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Surge Protection (Common/Differential)	-
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Toepassingsomstandigheden	
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 SI
Volledige productnaam	MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 SI
Full EOC	871829106918800
Bestelcode	06918800
Materiaalnr. (12NC)	910925748812
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291069188
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718291069188

Maatschets



ArenaVision MVF403

