



TBS165

TBS165 K 4x14W/840 HFP C6 EL3 PIP SC

TBS165, 4, 14 W, 840 semleges fehér, HF-Performer, Magasfényű optika, dupla parabolikus, zárt, Vészvilágítás, 3 órás időtartam, Gyorscsatlakozó, gyorsbontható

A TBS165 lámpatestet arra terveztük, hogy kielégítse az alapvető, energiatakarékos világítási megoldások iránti igényt a régi, hagyományos előtétes rendszerek lecserélésekor. A TBS165 család innovatív, egyedi TL5 optikát, többféle előtétet, érzékelőt (jelenlétérzékelő, természetes fény szerinti szabályozás) és vészvilágítási megoldást biztosít, amelyeket általános világításra lehet használni számos különféle alkalmazásban, ideértve az irodákat, folyosókat és áruházakat (bevásárlóközpontok, barkácsáruházak). A nagyfrekvenciás elektronikus előtét, az érzékelők és a MASTER TL5 lámpák ötvözésével jelentős energia-megtakarítás érhető el. Az alacsony magasságú, süllyesztett lámpatest látszóbordás álmennyezetekbe illeszthető. Kényelmesen szerelhető: nem kell felnyitni, mivel előre beszerelt lámpái vannak, és kívülről csatlakoztatható.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	TL5 [TL5]
Fejelés - foglalat	G5 [G5]
Működtető szerelvény	HFP [HF-Performer]
Termékcsalád kódja	TBS165 K [TBS165]
Beépített vezérlés	-
CE jelölés	Igen
Gyűlékonysági jelzés	Normál gyűlékonyságú felületekre szereléshez
ENEC jel	ENEC-jel
Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s

Technikai adatok	
Fényforrások száma	4
A fényforrás színe	840 semleges fehér
Optikai típus	Magasfényű optika, dupla parabolikus, zárt
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220–240 V
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Teljesítményfelvétel	14 W
Csatlakoztatás	Gyorscsatlakozó, gyorsbontható

TBS165

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Acél
Reflektor anyaga	Alumínium
Optikai anyag	Alumínium
Ház színe	Fehér

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Por és víz elleni védelem kódja	IP20 [Ujjak behatolása ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK02 [0,2 J standard]
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály

Alkalmazási feltételek

Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
---------------------------------	------------------

Termékadatok

A termék megrendelési neve	TBS165 K 4x14W/840 HFP C6 EL3 PIP SC
Teljes terméknev	TBS165 K 4x14W/840 HFP C6 EL3 PIP SC
Full EOC	871829105338500
Rendelési kód	05338500
Cikkszám (12NC)	910925760012
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718291053385
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718291053385

Méretezett rajza

