




TBS165

TBS165 K 4x14W/840 HFP C6 EL3 PIP SC

TBS165, 4, 14 W, Alb neutru 840, HF Performer, Sistem optic cu luciu superior dublu parabolic închis, Iluminat de urgență, durată 3 ore, Conector push-in cu eliberare a tragerii

Corp de iluminat funcțional, economic, pentru lămpi fluoescente TL, cu posibilitatea alegerii unei game largi de sisteme optice de nouă generație care permit economisiri semnificative de energie electrică, atunci când instalațiile vechi electromagnetice sunt înlocuite de tehnologia Philips TL5. Gama poate fi utilizată în aplicații de iluminat general pentru birouri(nu poate fi programat), școli sau magazine (supermarketuri, DIY).Utilizat în combinație cu aparatul de înaltă frecvență și sursele de iluminat Philips MASTER TL5, corpul TBS165 Basic peminte economisiti substanțiale cu costurile energetice. Este un corp de iluminat modular care măsoară doar 55 mm în înălțime și are un cadru extrem de plat. Acest corp de formă pătrată se încadrează perfect în tavane modulare de 600mm, expuse, ascunse sau tencuite. TBS165 este dotat cu un conector extern și lămpi pre-instalate pentru a facilita instalarea și întreținerea.

Catalog de date

Informații generale	
Cod familie lămpi	TL5 [TL5]
Baza elementului de fixare	G5 [G5]
Echipament	HFP [HF Performer]
Cod familie de produse	TBS165 K [TBS165]
Comandă încorporată	-
Marcaj CE	Da
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC

Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
-----------------------	--------------------------------

Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	4
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Sistem optic cu luciu superior dublu parabolic închis

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V

TBS165

Frecvență linie	50 to 60 Hz
Consum de curent	14 W
Conexiune	Conector push-in cu eliberare a tragerii

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Oțel
Material reflector	Aluminiu
Material sistem optic	Aluminiu
Culoare carcasă	Alb

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I

Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Date despre produs

Nume comandă produs	TBS165 K 4x14W/840 HFP C6 EL3 PIP SC
Numele complet al produsului	TBS165 K 4x14W/840 HFP C6 EL3 PIP SC
Full EOC	871829105338500
Cod de comandă	05338500
Număr material (12NC)	910925760012
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291053385
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718291053385

Cote

