



Malaga 10 et 11

SGS101 SON-I-70W II MR-AS SA 42/60

MALAGA - SON-I - 70 W - Classe de sécurité II - Moveable reflector with Allen screw - Sable - Fixation universelle pour Ø 42/60 mm

Malaga 10 et 11 Luminaire pour l'éclairage public en milieu urbain, rural et industriel.

Données du produit


Caractéristiques générales		Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	
Nombre de sources lumineuses	1 [1 pc]		15°
Code famille de lampe	SON-I		
Puissance de la lampe	70 W		
Culot	E27 [E27]		
Kombipack	Non		
Appareillage	Classique		
Cache optique/ type de l'objectif	PC [Vasque polycarbonate bombée]		
Contrôle du flux lumineux	Non		
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II		
Marquage CE	Marquage CE		
Marquage ENEC	Marquage ENEC		
Optic type outdoor	Moveable reflector with Allen screw		
Cellule photoélectrique	Non [-]		
Code de la famille de produits	SGS101 [MALAGA]		
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Angle d'inclinaison standard pour montage au sommet du mât	15°	Tension d'entrée	230V / 240V V
		Allumage	Non [-]
		Matériaux et finitions	
		Dispositif de montage	42/60 [Fixation universelle pour Ø 42/60 mm]
		Commande	Sable
		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
		Normes et recommandations	
		Code d'indice de protection	IP43/65 [Protection des fils, protection contre la pluie/ pulvérisation ; protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d'eau]

Malaga 10 et 11

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
Données logistiques	
Code de produit complet	872790063456300
Désignation Produit	SGS101 SON-I-70W II MR-AS SA 42/60
Code barre produit (EAN)	8727900634563
Code de commande	63456300

Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910925812112
Poids net (pièce)	3,800 kg

Schéma dimensionnel



SGS101

