



Malaga SGS101

SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60

MALAGA, SON-I, 70 W, II. biztonsági osztály, Mozgatható reflektor imbuszcscavarral, Univerzális, 42–60 mm-es átmérőhöz

A Malaga egy sokoldalú utvilágító lámpatest, mely modern megjelenést és minőségi megvilágítást biztosít a biztonságos és kényelmes vezetéshez, emellett alacsonyan tartja a kezdeti és a karbantartási költségeket. Az optikai rendszer kiváló fényeloszlást nyújt. A Malaga optimális megvilágítást és jó egyenletességet biztosít, ha a szerelési magasság körülbelül megegyezik az útszélességgel, illetve az osztástávolság 3,5-szerese az útszélességnek. Mind oszlopcsúcsra, mind oszlopkarra felszerelhető, illetve fali szerelőelem is rendelhető.

Termék adatok

Általános információ	
Lámpacsalád kódja	SON-I
Fejelés - foglalat	E27 [E27]
Működtető szerelvény	CONV [Hagyományos]
Fotocella	-
Termékcsalád kódja	SGS101 [MALAGA]
CE jelölés	Igen
ENEC jel	ENEC-jel

Technikai adatok	
Normál dőlésszögű oszlopfej	15°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	15°
Optikai búra típusa	Polikarbonát burra/fedél
Optikai típus – kültéri	Mozgatható reflektor imbuszcscavarral

Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V (alapértelmezett) vagy 240 V
Teljesítményfelvétel	70 W

Mechanika és tokozás	
Ház színe	Szürke
Rögzítőeszköz	Univerzális, 42–60 mm-es átmérőhöz

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Por és víz elleni védelem kódja	IP43/65 [Kábelek behatolása ellen védett, eső- és cseppálló, porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett.]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J-ig vandalizmus ellen védett]
IEC védelmi osztály	II. biztonsági osztály

Malaga SGS101

Termékadatok

A termék megrendelési neve	SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60
Teljes terméknev	SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60
Full EOC	871155926917700
Rendelési kód	26917700
Cikkszám (12NC)	910925816712

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711559269177
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711559269177

Méretezett rajza

