



# Malaga SGS101

## SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60

MALAGA - SON-I - 70 W - Classe de segurança II - Refletor móvel com parafuso Allen - Universal para diâmetro 42-60 mm

Malaga é uma luminária de iluminação rodoviária versátil. Proporciona um estilo moderno e qualidade de iluminação para uma condução segura e confortável e para a iluminação de áreas, com baixo nível de investimento e baixos custos de manutenção. O sistema óptico foi concebido para apresentar um bom controlo do feixe e da emissão de luz. Malaga proporciona uma iluminância otimizada e boa uniformidade quando a altura de montagem for aproximadamente igual à largura da estrada e o espaçamento dos postes for de aproximadamente 3,5 vezes a largura da estrada. É adequada para montagem no topo do poste e na entrada lateral; está igualmente disponível um braço de montagem em parede

### Dados do produto

Informações gerais	
Número de fontes de luz	1 [ 1 pç.]
Código da família das lâmpadas	SON-I
Potência da lâmpada	70 W
Casquilho	E27 [ E27]
Pacote combinado	Não
Equipamento	CONV [ Convencional]
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	PC [ Policarbonato]
Regulação da luz	-
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II
Marca CE	CE
Marca ENEC	ENEC
Optic type outdoor	Refletor móvel com parafuso Allen
Célula fotoelétrica	Não [ -]

Product Family Code	SGS101 [ MALAGA]
Dados técnicos de luminosidade	
Ângulo de inclinação standard no topo da coluna	15°
Ângulo de inclinação standard na entrada lateral	15°
Dados elétricos e de funcionamento	
Tensão de entrada	230/240 V
Ignitor	Não [ -]

## Malaga SGS101

### Dados mecânicos e de revestimento

Dispositivo de montagem	42/60 [ Universal para diâmetro 42-60 mm]
Cor	GR
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

### Aprovação e aplicação


Código de proteção de entrada	IP43/65 [ Proteção de fios, à prova de pulverização/chuva; protegido contra penetração de pó, à prova de jato]
-------------------------------	--

Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [ IK08]
---	--------------

### Dados do produto

Código do produto completo	871155926917700
Nome de produto da encomenda	SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60
EAN/UPC – Produto	8711559269177
Código de encomenda	26917700
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
N.º material (12NC)	910925816712
Peso líquido (Peça)	3,800 kg

### Desenho dimensional



SGS101

