



Selenium

SGP340 SON-T70W K II PC SKD 48/60

Selenium LED, SON-T, 70 W, Sikkerhetsklasse II, Kule/deksel av polykarbonat, Universell for diameter 48 til 60 mm

Selenium er det nyeste produktet i Philips' veibelysningsserie. Det er den nyeste i en lang rekke effektive, pålitelige og ergonomisk utformede lamper som kombinerer en ekstremt holdbar aluminiumskasse med T-POT-reflektorens enestående optiske funksjon. Dets enkle design hjelper integreringen i hver miljøtype.

Produktdata

Generell informasjon	
Lampefamiliekode	SON-T [SON-T]
Sokkelbase	E27 [E27]
Forkobling	KONV [Tradisjonell]
Fotocelle	-
Produktseriekode	BGP340 [Selenium LED]
Innebygd styring	-
CE-merke	Ja
ENEC-merke	-

Teknisk belysning

Standardvinkel på stolpetoppen	5°
Standardvinkel sidemontering	0°
Type optisk deksel	Kule/deksel av polykarbonat
Optiktype utendørs	Åpen T-POT

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	230 til 240 V
------------------	---------------

Effektforbruk	70 W
---------------	------

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsfarge	Grå
Monteringsanordning	Universell for diameter 48 til 60 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK08 [5 J hærversikker]
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II


Produktdata

Produktnavn for bestilling	SGP340 SON-T70W K II PC SKD 48/60
Fullstendig produktnavn	SGP340 SON-T70W K II PC SKD 48/60
Full EOC	872790063544700
Lokal kodebeskrivelse	3505499
Bestillingskode	63544700
Materialenr. (12NC)	910925839512

Lokal bestillingskode	3505499
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900635447
SAP-teller – pakker per utvendige	1

EAN/UPC – boks	8727900635447
----------------	---------------

Målskisse



Product

SGP340 SON-T70W K II PC SKD 48/60

