




# Selenium

Consommation électrique	70 W
<b>Mécanique et boîtier</b>	
Couleur du corps	Gris
Dispositif de montage	Universel pour diamètre 48 à 60 mm
<b>Approbation et application</b>	
Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

<b>Données du produit</b>	
Nom du produit de la commande	SGP340 SON-T70W K II FG SKD 48/60
Nom de produit complet	SGP340 SON-T70W K II FG SKD 48/60
Code EOC	872790063548500
Code de commande	63548500
Code 12NC	910925839912
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8727900635485
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900635485

## Schéma dimensionnel



### Product

SGP340 SON-T70W K II FG SKD 48/60

