



TMS028

TMS028 2xTL-D58W HF

TMS028, 2, MASTER TL-D, 58 W, Electronic de înaltă frecvență

TMS028 este un corp de iluminat funcțional de uz general, tip baghetă, pentru 1 sau 2 lămpi fluorescente TL-D. Acest corp de iluminat poate fi montat suspendat sau aparent. O jaluzeă cu lamele, capace pentru capete și elemente de cuplare în linie sunt disponibile ca accesorii. Blocul de contacte repositionabil permite conectarea flexibilă (cu introducerea cablului central sau prin capacele de la capete).


Catalog de date

Informații generale	
Cod familie lămpi	TL-D [MASTER TL-D]
Echipament	HF [Electronic de înaltă frecvență]
Cablaj de trecere	-
Cod familie de produse	TMS028 [TMS028]
Marcaj CE	Da
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj ENEC	Marcaj ENEC
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 5 s
Date tehnice lumină	
Număr de surse de lumină	2
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Consum de curent	58 W
Conexiune	-

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Condiții de utilizare	
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică
Date despre produs	
Nume comandă produs	TMS028 2xTL-D58W HF
Numele complet al produsului	TMS028 2xTL-D58W HF
Full EOC	871829104497000
Cod de comandă	04497000
Număr material (12NC)	910925850603
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291044970
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718291044970

TMS028

Cote



Product
TMS028 2xTL-D58W HF

