



CoreLine Trunking

LL121X 7X2.5 WH BC

CoreLine Trunking, Biel

Obecnie właściwie do wszystkich nowych i modernizowanych budynków klienci poszukują takich rozwiązań oświetleniowych, które zapewnią wysokiej jakości światło przy małym zużyciu energii i niewielkich kosztach konserwacji. Nowe oprawy CoreLine LED Trunking mogą zastępować dotychczasowe oprawy w systemach oświetlenia ogólnego. Proces wyboru, montażu i konserwowania opraw został maksymalnie uproszczony.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kąt	-
Kolor akcesorium	Biel
Rodzina produktów	LL121X [CoreLine Trunking]

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Połączenie	Złącze z 2 dodatkowymi przewodami do regulacji oświetlenia

Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do +35°C

Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Biel
Całkowita długość	1 730 mm
Całkowita szerokość	81 mm
Całkowita wysokość	43 mm

Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	43 x 81 x 1730 mm
Materiał	Stal

Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP20 [Ochrona przed dotknięciem palcem]
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02 [0,2 J standardowa]
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LL121X 7X2.5 WH BC
Pełna nazwa produktu	LL121X 7X2.5 WH BC
Full EOC	871869634649500
Kod zamówienia	34649500
Materiał Nr (12NC)	910925863237
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696346495
Numerator - Packs per outer box	1
EAN/UPC - Opakowanie	8718696346495

