



LumiStreet

BGS212 ECO82/740 II 48/60A

LumiStreet Mini - LED EconomyLine 8200 lm - 740 Neutraali
valkoinen - Suojausluokka II - Keskileveä valonjako -
Yleiskiinnike, halkaisija 48-60 mm, säädettävä

Pienikokoinen LumiStreet on monipuolinen, energiaa säästävä ja kustannustehokas ledivalaisin. Se vastaa tievalaistuksen perusvaatimuksiin tuottamalla tehokkaan valaistuksen. Valaisimen korkealaatuiset komponentit varmistavat pitkän käyttöiän ja alhaiset ylläpitokustannukset.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Optic type outdoor	Keskileveä valonjako
Valonlähteiden määrä	1 [1 kpl]	Muita tietoja	*-Eurooppalaisen "LED-valaisimien suorituskyvyn arviointi: tammikuu 2018" - ohjeen mukaisesti, B50 ja esimerkiksi B10 - valaisinten huolloissa ei ole tilastollisesti merkittävää eroa. Siten mediaani käyttöikä B50-valaisimelle edustaa myös B10-valaisimen arvoa. * Äärimmäisissä ympäristön lämpötiloissa valaisin voi automaattisesti himmentyä komponenttien suojelemiseksi.
Lamppuperheen koodi	ECO82 [LED EconomyLine 8200 lm]	Syöttökaapelin tyyppi	No [-]
Valonlähteen väri	740 Neutraali valkoinen	Vakiovalo-ominaisuus	Ei
Valonlähte vaihdettavissa	Kyllä	MCB-tuotteiden määrä	10
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö	EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Virtalähde/virtayksikkö/muuntaja	PSU [Tehonsyöttöyksikkö]	LED engine type	LED
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä	Tuoteperheen koodi	BGS212 [LumiStreet Mini]
Optisen kuvun/linssin tyyppi	FG [Tasolasi]		
Valaisimen valokeilan hajautus	154°		
Ohjauskäyttöliittymä	-		
Liitäntä	Ruuviliitinkytkentäräma, 3-napainen		
Kaapeli	-		
Suojausluokka IEC	Suojausluokka II		
Tulenkäyttömerkintä	-		
CE-merkintä	CE-merkintä		
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä		
Takuuaika	5 vuotta		

Valon tekniset tiedot	
Ylös suuntautuvan valovirran osuus	0
Vakiokallistuskulma pylvään päässä	0°
Vakiokallistuskulma sivuasennuksessa	0°

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220-240 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
CLO-tehonkulutus alussa	[DELETE] W
Keskimääräinen CLO-tehonkulutus	[DELETE] W
CLO-tehonkulutus	[DELETE] W
Kytkevätvirtasysäys	45 A
Syttymisaika	0,285 ms
Tehokerroin (min.)	0.98

Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Valualumiini
Heijastimen materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan materiaali	Polykarbonaatti
Optiikan kuvun/linssin materiaali	Karkaistu lasi
Kiinnitysmateriaali	Alumiini
Asennuslaite	48/60A [Yleiskiinnike, halkaisija 48-60 mm, säädettävä]
Optiikan kuvun/linssin muoto	Litteä
Optiikan kuvun/linssin viimeistely	Kirkas
Kokonaispituus	505 mm
Kokonaisleveys	270 mm
Kokonaiskorkeus	98 mm
Effective projected area	0,0356 m ²
Väri	Harmaa
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	98 x 270 x 505 mm (3.9 x 10.6 x 19.9 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP66 [Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta]
Mek. iskun suojauskoodi	IK08 [5 J ilkvaltasuojaus]

Syöksyjännitesuojaus (yhteis-/eromuotoinen)	Philips standard surge protection level kV
---	--

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirta alussa	8200 lm
Valovuotoleranssi	+/-7%
LED-valaisimen tehokkuus alussa	127 lm/W
Alun vast. värilämpötila	4000 K
Alun Värintoistoindeksi	70
Alkukromaattisuus	(0.380, 0.380) SDCM <5
Ottoteho alussa	64.6 W
Tehonkulustoleranssi	+/-11%


Suorituskyky ajan mittaan (IEC-yhteensopiva)	
Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana	10 %
Valovirran teho keskimääräisen 100 000 tunnin käyttöiän aikana*	L80

Käyttökohteiden olosuhteet	
Ympäristölämpötila-alue	-40 ... +50 °C
Suorituskyvyn lämpötila	25 °C

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869638198400
Tilaustuotteen nimi	BGS212 ECO82/740 II 48/60A
EAN/UPC – tuote	8718696381984
Tilauskoodi	38198400
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910925864078
Nettopaino (kappale)	4,700 kg



Mittapiirros



LumiStreet Small BGP/BGS212/213

