



Maxos fusion

LL500Z CPE SI

Maxos fusion Acc., Hopea

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, jonka avulla varmistetaan erinomainen valon laatu ja säästetään energiakustannuksissa yli puolet loistelamppuihin verrattuna. Myymälöissä kiskon perusrakenteeseen voidaan integroida lineaarisia paneeleita, epälineaarisia moduuleita ja kohdevalaisimia, jotta myymälä loistaa ja erottuu muista. Teollisuuskohteissa asennus- ja ylläpitokustannuksia voidaan alentaa vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Sähköasennuksissa voidaan käyttää jopa 13 vaijeria, joten nämä valaisimet voidaan asentaa halutulla tavalla ja integroida ne muuhun kiinteistötekniikkaan ja kolmansien osapuolien laitteisiin. Siksi alakatot pysyvät siistimpinä. Lisäksi asetteluun voidaan myöhemmin tehdä helposti muutoksia. Infrastruktuuriin voidaan integroida tunnistimia keraamaan hyödyllisiä tietoja liiketoiminnan tueksi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lisävarusteen väri	Hopea
Tuoteperheen koodi	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	- V
Viivatiheys	- Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	400 mm
Kokonaisleveys	68 mm
Kokonaiskorkeus	30 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	30 x 68 x 400 mm

Materiaali	Teräs
Merkinnät ja luokitukset	
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK00 [Ei suojausta]
Suojausluokka IEC	-
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	LL500Z CPE SI
Koko tuotenimi	LL500Z CPE SI
Full EOC	871869638330800
Tilauskoodi	38330800
Tuotekoodi (12NC)	910925864212
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696383308

Maxos fusion

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696383308

Mittapiirros

