



Maxos fusion

LL500Z SMB WH

Maxos fusion Acc., Biel

Maxos fusion to regulowany system linii świetlnych LED gwarantujący doskonałą jakość światła oraz zmniejszenie kosztów energii o ponad połowę w porównaniu do rozwiązań opartych na świetłówkach fluorescencyjnych. W przestrzeniach sklepowych, w jednej szynie nośnej można zintegrować rodzinę paneli świetlnych LED, paneli StoreSet oraz oświetlenie akcentujące, aby doskonale oświetlić i wyeksponować oferowany towar. Dodatkowo każdy z tych elementów można w łatwy sposób zamontować w dowolnej pozycji. W rozwiązaniach przemysłowych możliwe jest ograniczenie kosztów montażu i konserwacji poprzez zastosowanie mniejszej liczby paneli świetlnych LED. Dzięki możliwości zastosowania szyny nośnej zawierającej aż do 13 przewodów, swobodzie pozycjonowania paneli oraz opcji integracji urządzeń innych firm, system umożliwia poprawę estetyki instalacji podwieszanych lub zamontowanych na suficie. W przypadku zmiany aranżacji przestrzeni sklepowej lub przemysłowej możliwa jest łatwa adaptacja oświetlenia do powstałych wymagań, poprzez prostą rekonfigurację systemu. Rozwiązanie pozwala na zintegrowanie czujników, dzięki którym możliwe jest gromadzenie danych, które po odpowiednim przetworzeniu mogą wspierać działalność biznesu.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Kolor akcesorium	Biel
Rodzina produktów	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
Tier	Specyfikacja
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	- V
Częstotliwość linii	- Hz

Mechanika i korpus	
Całkowita długość	65 mm
Całkowita szerokość	40 mm
Całkowita wysokość	25 mm
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	25 x 40 x 65 mm
Materiał	Stal
Certyfikaty i zastosowania	
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK00 [Brak ochrony]

Maxos fusion

Klasa ochrony IEC	-
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	LL500Z SMB WH
Pełna nazwa produktu	LL500Z SMB WH
Full EOC	871869637448199
Kod zamówienia	37448199

Materiał Nr (12NC)	910925864218
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718696374481
Numerator - Packs per outer box	40
EAN/UPC – Opakowanie	8718696383360

Rysunki techniczne

