



Maxos fusion

LL500Z SMB BK

Maxos fusion Acc., Musta

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, jonka avulla varmistetaan erinomainen valon laatu ja säästetään energiakustannuksissa yli puolet loistelamppuihin verrattuna. Myymälöissä kiskon perusrakenteeseen voidaan integroida lineaarisia paneeleita, epälineaarisia moduuleita ja kohdevalaisimia, jotta myymälä loistaa ja erottuu muista. Teollisuuskohteissa asennus- ja ylläpitokustannuksia voidaan alentaa vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Sähköasennuksissa voidaan käyttää jopa 13 vaijeria, joten nämä valaisimet voidaan asentaa halutulla tavalla ja integroida ne muuhun kiinteistötekniikkaan ja kolmansien osapuolien laitteisiin. Siksi alakatot pysyvät siistimpinä. Lisäksi asetteluun voidaan myöhemmin tehdä helposti muutoksia. Infrastruktuuriin voidaan integroida tunnistimia keraamaan hyödyllisiä tietoja liiketoiminnan tueksi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lisävarusteen väri	Musta
Tuoteperheen koodi	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	- V
Viivatiheys	- Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	65 mm
Kokonaisleveys	40 mm
Kokonaiskorkeus	25 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	25 x 40 x 65 mm

Materiaali	Teräs
Merkinnät ja luokitukset	
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK00 [Ei suojausta]
Suojausluokka IEC	-
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	LL500Z SMB BK
Koko tuotenimi	LL500Z SMB BK
Full EOC	871869637450499
Tilauskoodi	910925864220
Tuotekoodi (12NC)	910925864220
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696374504

Maxos fusion

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	40
EAN/UPC – laatikko	8718696383384

Mittapiirros

