



Maxos Fusion

LL500Z CB-CH SI

Maxos fusion Acc., Argent

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Données du produit

Informations générales	
Angle	-
Couleur des accessoires	Argent
Code famille de produits	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
Valeur ajoutée	Premium

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	- V
Fréquence linéaire	- Hz

Mécanique et boîtier	
Longueur totale	120 mm
Largeur totale	40 mm
Hauteur totale	40 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	40 x 40 x 120 mm
Matériaux	Acier

Approbation et application	
Protection contre les chocs mécaniques	IK00 [Sans protection]

Maxos Fusion

Classe de protection CEI	-
Données du produit	
Nom du produit de la commande	LL500Z CB-CH SI
Nom de produit complet	LL500Z CB-CH SI
Code EOC	871869637461099
Code de commande	8718696374610
Code 12NC	910925864234

Code de commande local	8718696374610
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696374610
Conditionnement par carton	15
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696383520

Schéma dimensionnel

