



# Maxos fusion

## LL500Z BC L2300 SI

Maxos fusion Acc., Hopea

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, jonka avulla varmistetaan erinomainen valon laatu ja säästetään energiakustannuksissa yli puolet loistelamppuihin verrattuna. Myymälöissä kiskon perusrakenteeseen voidaan integroida lineaarisia paneeleita, epälineaarisia moduuleita ja kohdevalaisimia, jotta myymälä loistaa ja erottuu muista. Teollisuuskohteissa asennus- ja ylläpitokustannuksia voidaan alentaa vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Sähköasennuksissa voidaan käyttää jopa 13 vaijeria, joten nämä valaisimet voidaan asentaa halutulla tavalla ja integroida ne muuhun kiinteistötekniikkaan ja kolmansien osapuolien laitteisiin. Siksi alakatot pysyvät siistimpinä. Lisäksi asetteluun voidaan myöhemmin tehdä helposti muutoksia. Infrastruktuuriin voidaan integroida tunnistimia keräämään hyödyllisiä tietoja liiketoiminnan tueksi.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lisävarusteen väri	Hopea
Tuoteperheen koodi	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	- V
Viivatiheys	- Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	2 275 mm
Kokonaisleveys	60 mm
Kokonaiskorkeus	8,5 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	9 x 60 x 2275 mm

Materiaali	Polykarbonaatti
Merkinnät ja luokitukset	
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK00 [Ei suojausta]
Suojausluokka IEC	-
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	LL500Z BC L2300 SI
Koko tuotenimi	LL500Z BC L2300 SI
Full EOC	871869638355100
Tilauuskoodi	910925864237
Tuotekoodi (12NC)	910925864237
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696383551

## Maxos fusion

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	1
EAN/UPC – laatikko	8718696383551

### Mittapiirros

