



Maxos fusion

LL512Z CD WH

Maxos fusion Acc., Branco

A Maxos fusion é um sistema de calhas LED que oferece uma excelente qualidade de luz com menos de metade dos custos energéticos em comparação com as lâmpadas fluorescentes. Para aplicações de retalho, é possível integrar suavemente uma família de painéis lineares, módulos não lineares e um portefólio de focos na base da calha para que a sua mercadoria brilhe e se destaque. Para aplicações industriais, o foco está na redução do custo da instalação e da manutenção ao utilizar menos painéis lineares. Com a configuração elétrica com até 13 fios, a liberdade para colocar estes equipamentos conforme seja necessário e a integração de outros serviços/hardware de terceiros, o sistema permite-lhe reduzir o congestionamento no teto. Além do mais, pode ser facilmente reconfigurado para acomodar futuras alterações da disposição. A infraestrutura permite integrar sensores para a recolha de dados, proporcionando-lhe a oportunidade para utilizar informações granulares úteis para ajudar a sua empresa.

Dados do produto

Informações gerais		Frequência de linha	
Cor do acessório	Branco	- Hz	
Código da família de produtos	LL512Z [Maxos fusion Acc.]	Características mecânicas e compartimento	
Escala de valor	Especificação	Material do corpo	Aço
Período de garantia	5 anos	Material de fixação	Aço inoxidável
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Cor do compartimento	Branco
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	Comprimento global	1.137 mm
Funcionamento e características elétricas		Largura total	63 mm
Tensão de entrada	- V	Altura total	42 mm
		Dimensões (Altura x largura x profundidade)	42 x 63 x 1137 mm
		Material	Aço

Maxos fusion

Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos IK00 [Sem proteção]

Classe de proteção IEC -

Dados do produto

Nome de produto da encomenda LL512Z CD WH

Nome do produto completo LL512Z CD WH

Código do produto completo 871869637464199

Código de encomenda

37464199

N.º material (12NC)

910925864240

Numerador – Quantidade por embalagem

1

EAN/UPC – Produto/caixa

8718696374641

Numerador – Embalagens por caixa exterior

10

EAN/UPC – Caso

8718696383582

Desenho dimensional

