



Maxos fusion

LL512Z CD SI

Maxos fusion Acc. - Hopea

Maxos fusion on mukautuva LED-ramppijärjestelmä, joka takaa erinomaisen valon laadun ja säästää energiakustannuksissa yli puolet loistelamppuihin verrattuna. Myymälöissä kiskon perusrakenteeseen voidaan integroida lineaarisia paneeleita, epälineaarisia moduuleita ja kohdevalaisimia, jotta myymälä loistaa ja erottuu muista. Teollisuuskohteissa asennus- ja ylläpitokustannuksia voidaan alentaa vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Sähköasennuksissa voidaan käyttää jopa 13 vaijeria, joten nämä valaisimet voidaan asentaa halutulla tavalla ja integroida ne muuhun kiinteistötekniikkaan ja kolmansien osapuolien laitteisiin. Siksi alakatot pysyvät siistimpinä. Lisäksi asetteluun voidaan myöhemmin tehdä helposti muutoksia. Infrastruktuuriin voidaan integroida tunnistimia keräämään hyödyllisiä tietoja liiketoiminnan tueksi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Tulenarkuusmerkintä	F [Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille]
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Materiaali	Ruostumaton teräs
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Lisävarusteen väri	Hopea
Product Family Code	LL512Z [Maxos fusion Acc.]

Mekaaniset tiedot ja runko

Rungon materiaali	Ruostumaton teräs
Kiinnitysmateriaali	Stainless steel
Kokonaispituus	1137 mm

Kokonaisleveys	63 mm
Kokonaiskorkeus	42 mm
Korkeus	63 mm
Väri	Hopea
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	42 x 63 x 1137 mm (1.7 x 2.5 x 44.8 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi	IK00 [Ei suojausta]
-------------------------	----------------------


Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869637465899
Tilaustuotteen nimi	LL512Z CD SI
EAN/UPC – tuote	8718696374658
Tilauskoodi	37465899

Maxos fusion

Osoittaja – määrä/pakkaus	1	Nettopaino (kappale)	0,930 kg
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10		
Materiaalinumero (12NC)	910925864241		

Mittapiirros



Maxos Fusion LL500Z-LL600Z

