



Maxos fusion

LL546Z CD WH

Maxos fusion Acc., Valkoinen

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, jonka avulla varmistetaan erinomainen valon laatu ja säästetään energiakustannuksissa yli puolet loistelamppuihin verrattuna. Myymälöissä kiskon perusrakenteeseen voidaan integroida lineaarisia paneeleita, epälineaarisia moduuleita ja kohdevalaisimia, jotta myymälä loistaa ja erottuu muista. Teollisuuskohteissa asennus- ja ylläpitokustannuksia voidaan alentaa vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Sähköasennuksissa voidaan käyttää jopa 13 vaijeria, joten nämä valaisimet voidaan asentaa halutulla tavalla ja integroida ne muuhun kiinteistötekniikkaan ja kolmansien osapuolien laitteisiin. Siksi alakatot pysyvät siistimpinä. Lisäksi asetteluun voidaan myöhemmin tehdä helposti muutoksia. Infrastruktuuriin voidaan integroida tunnistimia keräämään hyödyllisiä tietoja liiketoiminnan tueksi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lisävarusteen väri	Valkoinen
Tuoteperheen koodi	LL546Z [Maxos fusion Acc.]
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Takuuaika	5 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinoille
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	- V
Viivatiheys	- Hz

Mekaaniset tiedot ja runko	
Rungon materiaali	Teräs
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Kotelon väri	Valkoinen
Kokonaispituus	4 551 mm
Kokonaisleveys	63 mm
Kokonaiskorkeus	42 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	42 x 63 x 4551 mm
Materiaali	Teräs
Merkinnät ja luokitukset	
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK00 [Ei suojausta]
Suojausluokka IEC	-

Maxos fusion

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	LL546Z CD WH
Koko tuotenimi	LL546Z CD WH
Full EOC	871869637470299
Tilaukoodi	910925864246
Tuotekoodi (12NC)	910925864246

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718696374702
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696383643

Mittapiirros

