



# Maxos fusion

## LL546Z CD BK

### Maxos fusion Acc. – Noir

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des capteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

### Données du produit

| Caractéristiques générales     |  | Matériaux et finitions                      |  |
|--------------------------------|--|---|--|
| Essai au fil incandescent      | F [ conçus pour des surfaces normalement inflammables] | Matériaux du boîtier                        | Acier inoxydable                         |
| Marquage CE                    | Marquage CE  | Matériel de fixation                        | Stainless steel                          |
| Garantie                       | 5 ans  | Longueur totale                             | 4551 mm                                  |
| Matériau                       | Stainless steel  | Largeur totale                              | 63 mm                                    |
| Marquage RoHS                  | RoHS mark  | Hauteur totale                              | 42 mm                                    |
| Couleur des accessoires        | Noir   | Hauteur                                     | 63 mm                                    |
| Code de la famille de produits | LL546Z [ Maxos fusion Acc.]                            | Commande                                    | Noir                                     |
|                                |  | Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 42 x 63 x 4551 mm (1.7 x 2.5 x 179.2 in) |

## Maxos fusion

### Normes et recommandations

Code de protection contre les chocs mécaniques IK00 [ Pas de protection]

### Données logistiques

Code de produit complet 871869637472699

Désignation Produit LL546Z CD BK

Code barre produit (EAN) 8718696374726

Code de commande 37472699


Unité d'emballage 1

Conditionnement par carton 10

Code industriel (12NC) 910925864248

Poids net (pièce) 3,780 kg

### Schéma dimensionnel



Maxos Fusion LL500Z-LL600Z

