



Maxos fusion

LL546Z CD BK

Maxos fusion Acc., Preto

A Maxos fusion é um sistema de calhas LED que oferece uma excelente qualidade de luz com menos de metade dos custos energéticos em comparação com as lâmpadas fluorescentes. Para aplicações de retalho, é possível integrar suavemente uma família de painéis lineares, módulos não lineares e um portefólio de focos na base da calha para que a sua mercadoria brilhe e se destaque. Para aplicações industriais, o foco está na redução do custo da instalação e da manutenção ao utilizar menos painéis lineares. Com a configuração elétrica com até 13 fios, a liberdade para colocar estes equipamentos conforme seja necessário e a integração de outros serviços/hardware de terceiros, o sistema permite-lhe reduzir o congestionamento no teto. Além do mais, pode ser facilmente reconfigurado para acomodar futuras alterações da disposição. A infraestrutura permite integrar sensores para a recolha de dados, proporcionando-lhe a oportunidade para utilizar informações granulares úteis para ajudar a sua empresa.

Dados do produto

Informações gerais	
Cor do acessório	Preto
Código da família de produtos	LL546Z [Maxos fusion Acc.]
Escala de valor	Especificação
Período de garantia	5 anos
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	- V

Frequência de linha	- Hz
Características mecânicas e compartimento	
Material do corpo	Aço
Material de fixação	Aço inoxidável
Cor do compartimento	Preto
Comprimento global	4.551 mm
Largura total	63 mm
Altura total	42 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	42 x 63 x 4551 mm
Material	Aço

Maxos fusion

Aprovação e aplicação	
Código de proteção mecânica contra impactos IK00 [Sem proteção]	
Classe de proteção IEC	-
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LL546Z CD BK
Nome do produto completo	LL546Z CD BK
Código do produto completo	871869637472699

Código de encomenda	37472699
N.º material (12NC)	910925864248
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696374726
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696383667

Desenho dimensional

