



Maxos Fusion

LL512T 7 WH

Maxos fusion Rail, Белый

Maxos Fusion — это настраиваемая светодиодная магистральная система, которая обеспечивает высочайшее качество освещения и является более чем в два раза экономичнее, чем люминесцентные лампы. В магазинах все линейные панели, нелинейные модули и точечные светильники можно тесно интегрировать с магистралью, чтобы товар на витринах выглядел ярко и привлекательно. Для промышленных предприятий эта система сокращает затраты на установку и обслуживание, поскольку использует меньшее число панелей. Благодаря 13-проводному шинному проводу, свободному расположению прожекторов, а также интеграции с другими каналами и оборудованием сторонних производителей, эта система экономит потолочное пространство. Кроме того, ее удобно перенастраивать. В систему можно интегрировать датчики для сбора данных, что позволяет использовать подробные аналитические сведения в интересах своего бизнеса.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Драйвер в комплекте	Нет
Цвет аксессуара	Белый
Код семейства продуктов	LL512T [Maxos fusion Rail]
Лестница ценности	Параметры
Маркировка CE	Маркировка CE
Гарантийный период	5 лет
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 850 °C, продолжительность 30 с

Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Соединение	Внутренний разъем
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От -10 до +35 °C
Механические компоненты и корпус	
Материал фиксации	Из нержавеющей стали
Цвет корпуса	Белый

Maxos Fusion

Общая длина	1 138 мм
Общая ширина	62 мм
Общая высота	42 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	42 x 62 x 1138 mm
Материал	Сталь

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Данные об изделии	
Название продукта для заказа	LL512T 7 WH
Полное название продукта	LL512T 7 WH
Полный код продукта	871869639736799
Код заказа	910925864257
Материал № (12NC)	910925864257
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696397367
Нумератор — упаковок на внешний короб	10
EAN/UPC — короб	8718696383759

Чертеж размеров

