



Maxos fusion

LL546T 7 WH

Maxos fusion Rail - 7 conductores - WH

Maxos fusion es un sistema de carril LED adaptable que ofrece una excelente calidad de iluminación reduciendo el coste a menos de la mitad en comparación con las lámparas fluorescentes. Para su uso en comercios, se pueden integrar sin problemas una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una cartera de focos en la columna vertebral del carril para que la mercancía brille y destaque. En el caso de usos industriales, el objetivo consiste en reducir los costes de instalación y de mantenimiento utilizando menos paneles lineales. Con la configuración eléctrica de hasta 13 cables, la total libertad para colocar dichas luminarias según sea necesario y la integración de otros servicios/hardware de terceros, el sistema permite reducir la sobrecarga del techo. También se puede reconfigurar con facilidad para adaptarse a futuros cambios de disposición. La infraestructura está habilitada para integrar sensores destinados a la recopilación de datos, ofreciéndote la oportunidad de utilizar información detallada para tu negocio.

Datos del producto

Información general	
Connection	Conector interno
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	F [F]
Marca CE	Marcado CE
Certificado ENEC	Marcado ENEC
Periodo de garantía	5 años
Material	STL
Certificado RoHS	ROHS
Color de accesorio	WH

Product Family Code	LL546T [Maxos fusion Rail]
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Opción de circuito	7 [7 conductores]
Mecánicos y de carcasa	
Material de fijación	Stainless steel
Longitud total	4570 mm
Anchura total	63 mm
Altura total	44 mm

Maxos fusion

Altura	44 mm
Color	WH
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	44 x 63 x 4570 mm (1.7 x 2.5 x 179.9 in)

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [IK02]

Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-10 °C a +35 °C
-------------------------------	-----------------


Datos de producto

Código de producto completo	871869639740499
-----------------------------	-----------------

Nombre de producto del pedido	LL546T 7 WH
EAN/UPC - Producto	8718696397404
Código de pedido	39740499
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	10
N.º de material (12NC)	910925864261
Peso neto (pieza)	6,280 kg



Plano de dimensiones



Maxos Fusion Rail LL512T-LL646T

