




Maxos fusion

LL512T 7 SI

Maxos fusion Rail, Silber

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Lichtquelle austauschbar	Nein
Betriebsgerät inklusive	Nein
Zubehörfarbe	Silber
Produktfamiliencode	LL512T [Maxos fusion Rail]
Value Ladder	Best
CE-Zeichen	CE-Zeichen
Garantiedauer	5 Jahre
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
EU RoHS-konform	Ja

Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Elektrischer Anschluss	Interner Anschluss
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-10 bis +35 °C
Mechanik und Gehäuse	
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Silber
Gesamte Länge	1.138 mm
Gesamte Breite	62 mm
Gesamte Höhe	42 mm

Maxos fusion

Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	42 x 62 x 1138 mm
Material	Stahl
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL512T 7 SI

Gesamtbezeichnung des Produkts	LL512T 7 SI
Gesamt-Produktcode	871869639742899
Bestellcode	39742899
Material-Nr. (12NC)	910925864263
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696397428
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8718696383810

Abmessungsskizzen

