



Maxos fusion

LL512T 7 SI

Maxos fusion Rail, Plata

Maxos fusion es un sistema de carril LED adaptable que ofrece una excelente calidad de iluminación reduciendo el coste a menos de la mitad en comparación con las lámparas fluorescentes. Para su uso en comercios, se pueden integrar sin problemas una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una selección de proyectores en el carril para que la mercancía brille y destaque. En el caso de usos industriales, el objetivo consiste en reducir los costes de instalación y de mantenimiento utilizando menos paneles lineales. Con la configuración eléctrica de hasta 13 hilos, la total libertad para colocar dichas luminarias según sea necesario y la integración de otros servicios/hardware de terceros, el sistema permite reducir la sobrecarga de elementos en el techo. También se puede reconfigurar con facilidad para adaptarse a futuros cambios de disposición. La infraestructura está habilitada para integrar sensores destinados a la recopilación de datos, ofreciéndote la oportunidad de utilizar información detallada para tu negocio.

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	No
Color de accesorio	Plata
Código de gama de producto	LL512T [Maxos fusion Rail]
Escalera de valor	Avanzada
Marca CE	Marca CE
Período de garantía	5 años
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s

Conforme con EU RoHS	Si
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Conexión	Conector interno
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-10 °C a +35 °C
Mecánicos y de carcasa	
Fixation material	Acero inoxidable

Maxos fusion

Color de la carcasa	Plata
Longitud global	1.138 mm
Anchura global	62 mm
Altura global	42 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	42 x 62 x 1138 mm
Material	Acero

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección de los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Seguridad clase I

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	LL512T 7 SI
Nombre completo del producto	LL512T 7 SI
Full EOC	871869639742899
Código de pedido	39742899
Código 12NC	910925864263
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696397428
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8718696383810

Plano de dimensiones

