



# Maxos fusion

## LL546T 7 BK

### Maxos fusion Rail, Musta

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, jonka avulla varmistetaan erinomainen valon laatu ja säästetään energiakustannuksissa yli puolet loistelamppuihin verrattuna. Myymälöissä kiskon perusrakenteeseen voidaan integroida lineaarisia paneeleita, epälineaarisia moduuleita ja kohdevalaisimia, jotta myymälä loistaa ja erottuu muista. Teollisuuskohteissa asennus- ja ylläpitokustannuksia voidaan alentaa vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Sähköasennuksissa voidaan käyttää jopa 13 vaijeria, joten nämä valaisimet voidaan asentaa halutulla tavalla ja integroida ne muuhun kiinteistötekniikkaan ja kolmansien osapuolien laitteisiin. Siksi alakatot pysyvät siistimpinä. Lisäksi asetteluun voidaan myöhemmin tehdä helposti muutoksia. Infrastruktuuriin voidaan integroida tunnistimia keraamaan hyödyllisiä tietoja liiketoiminnan tueksi.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa            |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Valonlähde vaihdettavissa | Ei                                                       |
| Liitäntälaitte mukana     | Ei                                                       |
| Lisävarusteen väri        | Musta                                                    |
| Tuoteperheen koodi        | LL546T [Maxos fusion Rail]                               |
| Arvoasteikko              | Räätälöitävä                                             |
| CE-merkintä               | CE-merkintä                                              |
| Takuuaika                 | 5 vuotta                                                 |
| Tulenarkuusmerkintä       | Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille |
| ENEC-merkintä             | ENEC-merkki                                              |
| Hehkulankatesti           | Lämpötila 850 °C, kesto 30 s                             |
| RoHS-direktiivin mukainen | Kyllä                                                    |

| Käyttö- ja sähkö tiedot    |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Tulolännite                | 220–240 V         |
| Viivatiheys                | 50 to 60 Hz       |
| Liitäntä                   | Sisäinen liitin   |
| Käyttölämpötila            |                   |
| Käyttölämpötila-alue       | -10...+35 °C      |
| Mekaaniset tiedot ja runko |                   |
| Kiinnitysmateriaali        | Ruostumaton teräs |
| Kotelon väri               | Musta             |
| Kokonaispituus             | 4 552 mm          |
| Kokonaisleveys             | 62 mm             |
| Kokonaiskorkeus            | 42 mm             |

## Maxos fusion

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 42 x 62 x 4552 mm      |
| Materiaali                        | Teräs                  |
| <b>Merkinnät ja luokitukset</b>   |                        |
| Suojausluokan koodi               | IP20 [Sormisuojattu]   |
| Mekaanisen iskusuojauksen koodi   | IK02 [0.2 J Standardi] |
| Suojausluokka IEC                 | Suojausluokka I        |
| <b>Tuotetiedot</b>                |                        |
| Tilaustuotteen nimi               | LL546T 7 BK            |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Koko tuotenimi                       | LL546T 7 BK     |
| Full EOC                             | 871869639752799 |
| Tilauskoodi                          | 39752799        |
| Tuotekoodi (12NC)                    | 910925864273    |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus        | 1               |
| EAN/UPC – tuote/kotelo               | 8718696397527   |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 10              |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8718696383919   |

## Mittapiirros

