



# Maxos fusion

## LL646T 7 WH

### Maxos fusion Rail, Branco

A Maxos fusion é um sistema de calhas LED que oferece uma excelente qualidade de luz com menos de metade dos custos energéticos em comparação com as lâmpadas fluorescentes. Para aplicações de retalho, é possível integrar suavemente uma família de painéis lineares, módulos não lineares e um portefólio de focos na base da calha para que a sua mercadoria brilhe e se destaque. Para aplicações industriais, o foco está na redução do custo da instalação e da manutenção ao utilizar menos painéis lineares. Com a configuração elétrica com até 13 fios, a liberdade para colocar estes equipamentos conforme seja necessário e a integração de outros serviços/hardware de terceiros, o sistema permite-lhe reduzir o congestionamento no teto. Além do mais, pode ser facilmente reconfigurado para acomodar futuras alterações da disposição. A infraestrutura permite integrar sensores para a recolha de dados, proporcionando-lhe a oportunidade para utilizar informações granulares úteis para ajudar a sua empresa.

### Dados do produto

| Informações gerais            |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Fonte de luz substituível     | Não                                                  |
| Driver incluído               | Não                                                  |
| Cor do acessório              | Branco                                               |
| Código da família de produtos | LL646T [Maxos fusion Rail]                           |
| Escala de valor               | Especificação                                        |
| Marca CE                      | Marca CE                                             |
| Período de garantia           | 5 anos                                               |
| Marca de inflamabilidade      | Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis |
| Marca ENEC                    | Marca ENEC                                           |
| Teste de resistência do cabo  | Temperatura 850 °C, duração 30 s                     |

| Em conformidade com RoHS da UE            | Sim              |
|-------------------------------------------|------------------|
| Funcionamento e características elétricas |                  |
| Tensão de entrada                         | 220 a 240 V      |
| Frequência de linha                       | 50 to 60 Hz      |
| Ligação                                   | Conector interno |
| Temperatura                               |                  |
| Ampla intervalo de temperatura ambiente   | -10 a +35 °C     |
| Características mecânicas e compartimento |                  |
| Material de fixação                       | Aço inoxidável   |

## Maxos fusion

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Cor do compartimento                        | Branco            |
| Comprimento global                          | 4.552 mm          |
| Largura total                               | 62 mm             |
| Altura total                                | 42 mm             |
| Dimensões (Altura x largura x profundidade) | 42 x 62 x 4552 mm |
| Material                                    | Aço               |

### Aprovação e aplicação

|                                             |                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Código de proteção de entrada               | IP54 [Proteção contra acumulação de pó, à prova de salpicos] |
| Código de proteção mecânica contra impactos | IK02 [0,2 J standard]                                        |
| Classe de proteção IEC                      | Classe de segurança I                                        |

### Dados do produto

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| Nome de produto da encomenda              | LL646T 7 WH     |
| Nome do produto completo                  | LL646T 7 WH     |
| Código do produto completo                | 871869639759699 |
| Código de encomenda                       | 39759699        |
| N.º material (12NC)                       | 910925864279    |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1               |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8718696397596   |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 10              |
| EAN/UPC – Caso                            | 8718696383971   |

## Desenho dimensional

