

Maxos fusion

LL646T 13 WH

Maxos fusion Rail, Blanco

Maxos fusion es un sistema de canales LED adaptable que ofrece una calidad de luz excelente al tiempo que reduce más de la mitad los costos de energía en comparación con las lámparas fluorescentes. Para las aplicaciones de ventas, es posible integrar una familia de paneles lineales, módulos no lineales y una gama de focos de forma imperceptible en el eje central del carril para que la mercadería brille y se destaque. Para las aplicaciones industriales, lo más importante es reducir el costo de instalación y mantenimiento mediante el uso de una menor cantidad de paneles lineales. Gracias a una configuración eléctrica de hasta 13 cables, la libertad de posicionar estos sistemas como se requiera y la integración con otros servicios/ hardware de terceros, el sistema te permite reducir el desorden en el techo. También se puede volver a configurar para adaptarse a futuros cambios de diseño. La infraestructura permite integrar sensores para la recolección de datos, lo que te da la oportunidad de utilizar información detallada para respaldar tu negocio.

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	No
Color del accesorio	Blanco
Código de la línea de productos	LL646T [Maxos fusion Rail]
Nivel	Especificación
Marca CE	Marca CE
Período de garantía	5 años
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Marca ENEC	Marca ENEC
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 850 ºC, duración de 30 s

Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Conexión	Conector interno

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-10 a +35 °C

Mecánica y carcasa	
Material de fijación	Acero inoxidable


Maxos fusion

Color de la carcasa	Blanco
Longitud total	4.552 mm
Ancho total	62 mm
Altura total	42 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	42 x 62 x 4552 mm
Material	Acero

Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP54 [Protección contra la acumulación de polvo, a prueba de salpicaduras]
Código de protección de impacto mec.	IK02 [0.2 J estándar]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	LL646T 13 WH
Nombre del producto completo	LL646T 13 WH
Full EOC	871869639755899
Código del pedido	910925864280
N.° de material (12NC)	910925864280
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718696397558
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	8718696383988

Plano de dimensiones



© 2023 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.