



CoreLine, encastré

RC134Z CFRM-PLC WH W30L120

Coreline Recessed Acc.

Le luminaire CoreLine Encastré présente tous les bénéfices de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. CoreLine Encastré a été conçu pour remplacer les luminaires encastrés équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Grâce à la fonctionnalité "MultiLumen", il est possible de choisir entre différents flux lumineux sur un seul et même luminaire. Les économies d'énergie immédiates qu'il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d'un connecteur rapide, nos luminaires encastrés sont simples à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Données du produit

Informations générales	
Angle	-
Couleur des accessoires	Blanc
Code famille de produits	RC134Z [Coreline Recessed Acc.]
Valeur ajoutée	Performance
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	- V

Fréquence linéaire	- Hz
Mécanique et boîtier	
Longueur totale	1'230 mm
Largeur totale	330 mm
Hauteur totale	61 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	61 x 330 x 1230 mm
Matériaux	Acier

CoreLine, encastré

Approbation et application	
Classe de protection CEI	-
Données du produit	
Nom du produit de la commande	RC134Z CFRM-PLC WH W30L120
Nom de produit complet	RC134Z CFRM-PLC WH W30L120
Code EOC	871869698724700
Code de commande	98724700

Code 12NC	910925864623
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696987247
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696987247

Schéma dimensionnel

