



CoreLine, süllyesztett

RC134Z CFRM-PLC WH W30L120

Coreline Recessed Acc.

A CoreLine Recessed álmennyezeti LED-es lámpatesttel kompromisszum és átépítés nélkül válthatók ki a hagyományos általános világítási célú süllyesztett lámpatestek. Akár új, akár felújítás alatt álló irodáról van szó, a nagyfokú energiamegtakarítás, a magas fényminőség, az egyszerű típusválasztás, a könnyű felszerelés és a karbantartámentes működés ideális megoldássá teszi a világítás hatékony korszerűsítésére.

Figyelmeztetések és biztonság

- A termék IPX0 besorolású, így nem védett a víz beszivárgása ellen, ezért nagyon érdemes megfelelően ellenőrizni a tervezett használati környezetet.
- Ha nem követi a fenti tanácsot, és a lámpatestbe víz szivárog be, a Philips/Signify nem tudja garantálni a termék hibamentességét, és a termék jótállása érvénytelenné válik.

Termék adatok

Általános információ	
Szög	-
A tartozék színe	Fehér
Termékcsalád kódja	RC134Z [Coreline Recessed Acc.]
Értéklétra	Teljesítmény
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	- V
Hálózati frekvencia	- Hz
Mechanika és tokozás	
Teljes hossz	1 230 mm
Teljes szélesség	330 mm

Teljes magasság	61 mm
Méret (magasság x szélesség x mélység)	61 x 330 x 1230 mm
Anyag	Acél
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
IEC védelmi osztály	-
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	RC134Z CFRM-PLC WH W30L120
Teljes terméknév	RC134Z CFRM-PLC WH W30L120
Full EOC	871869698724700
Rendelési kód	98724700
Cikkszám (12NC)	910925864623

CoreLine, süllyesztett

Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696987247
Számláló – csomag külső dobozonként	1

EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696987247
----------------------------	---------------

Méretezett rajza

