



# CoreLine encastrável

## RC134Z CFRM-PLC WH W30L120

Coreline Recessed Acc.

A luminária CoreLine encastrável da família CoreLine LED pode ser utilizada para substituir ponto a ponto as luminárias de fluorescência em aplicações gerais de iluminação. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.

### Avisos e Segurança

- O produto tem o grau de proteção IP20 (IP44 diminuir) e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte, recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.
- Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

### Dados do produto

Informações gerais	
Ângulo	-
Cor do acessório	Branco
Código da família de produtos	RC134Z [Coreline Recessed Acc.]
Escala de valor	Performance

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	- V
Frequência de linha	- Hz

Características mecânicas e compartimento	
Comprimento global	1.230 mm
Largura total	330 mm
Altura total	61 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	61 x 330 x 1230 mm

Material	Aço
----------	-----

Aprovação e aplicação	
Classe de proteção IEC	-

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	RC134Z CFRM-PLC WH W30L120
Nome do produto completo	RC134Z CFRM-PLC WH W30L120
Código do produto completo	871869698724700
Código de encomenda	98724700
N.º material (12NC)	910925864623
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696987247
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718696987247

# CoreLine encastrável

## Desenho dimensional

