



Maxos fusion

LL546T 9 WH

Maxos fusion Rail, Valkoinen

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, jonka avulla varmistetaan erinomainen valon laatu ja säästetään energiakustannuksissa yli puolet loistelamppuihin verrattuna. Myymälöissä kiskon perusrakenteeseen voidaan integroida lineaarisia paneeleita, epälineaarisia moduuleita ja kohdevalaisimia, jotta myymälä loistaa ja erottuu muista. Teollisuuskohteissa asennus- ja ylläpitokustannuksia voidaan alentaa vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Sähköasennuksissa voidaan käyttää jopa 13 vaijeria, joten nämä valaisimet voidaan asentaa halutulla tavalla ja integroida ne muuhun kiinteistötekniikkaan ja kolmansien osapuolien laitteisiin. Siksi alakatot pysyvät siistimpinä. Lisäksi asetteluun voidaan myöhemmin tehdä helposti muutoksia. Infrastruktuuriin voidaan integroida tunnistimia keraamaan hyödyllisiä tietoja liiketoiminnan tueksi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte mukana	Ei
Kulma	-
Lisävarusteen väri	Valkoinen
Tuoteperheen koodi	LL546T [Maxos fusion Rail]
Arvoasteikko	Räätälöitävä
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s

RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–230 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Liitäntä	Sisäinen liitin
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-10...+35 °C
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Kotelon väri	Valkoinen
Kokonaispituus	4 552 mm

Maxos fusion

Kokonaisleveys	62 mm
Kokonaiskorkeus	42 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	42 x 62 x 4552 mm
Materiaali	Teräs

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	LL546T 9 WH
---------------------	-------------

Koko tuotenimi	LL546T 9 WH
Full EOC	871869943449699
Tilauskoodi	43449699
Tuotekoodi (12NC)	910925864650
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699434496
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696986721

Mittapiirros

