



Maxos fusion

LL512T 9 SI

Maxos fusion Rail, Silver

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och halverad energiförbrukning jämfört med konventionella lysrörslampor. Vid användning i butik kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights integreras i skenan för perfekt ljus som visar upp dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler och att på så sätt sänka kostnaderna för installation och underhåll. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret uttryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, flexibel placering och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Installationen är dessutom enkel att omkonfigurera vid eventuella ombyggnader. Infrastrukturen stöder integrering av sensorer för datainsamling som kan ge viktiga insikter om din verksamhet.

Produktdata

Allmän information	
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Nej
Vinkel	-
Tillbehörsfärg	Silver
Produktfamiljskod	LL512T [Maxos fusion Rail]
Värdegrappa	Specifikation
CE-märkning	CE-märkning
Garantitid	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Glödtrådstest	Temperatur 850 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–230 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Anslutning	Inre kontakt
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–10 till +35 °C
Mekanik och armaturhus	
Fixation material	Rostfritt stål
Armaturhusets färg	Silver
Total längd	1 138 mm
Total bredd	62 mm
Total höjd	42 mm

Maxos fusion

Mått (höjd x bredd x djup)	42 x 62 x 1138 mm
Material	Stål
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LL512T 9 SI

Fullständigt produktnamn	LL512T 9 SI
Full EOC	871869943450299
Beställningsnummer	43450299
Materialnummer (12NC)	910925864651
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699434502
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696986738

Måttskiss

