



Maxos fusion

LL523T 9 SI

Maxos fusion Rail, Hopea

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, jonka avulla varmistetaan erinomainen valon laatu ja säästetään energiakustannuksissa yli puolet loistelamppuihin verrattuna. Myymälöissä kiskon perusrakenteeseen voidaan integroida lineaarisia paneeleita, epälineaarisia moduuleita ja kohdevalaisimia, jotta myymälä loistaa ja erottuu muista. Teollisuuskohteissa asennus- ja ylläpitokustannuksia voidaan alentaa vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Sähköasennuksissa voidaan käyttää jopa 13 vaijeria, joten nämä valaisimet voidaan asentaa halutulla tavalla ja integroida ne muuhun kiinteistötekniikkaan ja kolmansien osapuolien laitteisiin. Siksi alakatot pysyvät siistimpinä. Lisäksi asetteluun voidaan myöhemmin tehdä helposti muutoksia. Infrastruktuuriin voidaan integroida tunnistimia keräämään hyödyllisiä tietoja liiketoiminnan tueksi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitte mukana	Ei
Kulma	-
Lisävarusteen väri	Hopea
Tuoteperheen koodi	LL523T [Maxos fusion Rail]
Arvoasteikko	Räätälöitävä
CE-merkintä	CE-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinoille
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s

RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
---------------------------	-------

Käyttö- ja sähkö tiedot

Tulojännite	220–230 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Liitäntä	Sisäinen liitin

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-10...+35 °C
----------------------	--------------

Mekaaniset tiedot ja runko

Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
Kotelon väri	Hopea
Kokonaispituus	2 276 mm

Maxos fusion

Kokonaisleveys	62 mm
Kokonaiskorkeus	42 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	42 x 62 x 2276 mm
Materiaali	Teräs

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	LL523T 9 SI
---------------------	-------------

Koko tuotenimi	LL523T 9 SI
Full EOC	871869943451999
Tilauuskoodi	43451999
Tuotekoodi (12NC)	910925864652
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718699434519
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696986745

Mittapiirros

