



Maxos fusion

LL523T 9 BK

Maxos fusion Rail, Sort

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-samlesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør. Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Udskiftelig lyskilde	Nej
Driver inkluderet	Nej
Vinkel	-
Farve på tilbehør	Sort
Produktseriekode	LL523T [Maxos fusion Rail]
Plan	Specifikation
CE-mærke	CE-mærke
Garantiperiode	5 år
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
ENEC-mærke	ENEC-mærke
Glødetrædstest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 230 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Tilslutning	Indvendigt stik
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-10 til +35 °C
Mekanik og armaturhus	
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Sort
Samlet længde	2.276 mm
Samlet bredde	62 mm
Samlet højde	42 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	42 x 62 x 2276 mm

Maxos fusion

Materiale	Stål
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Produktdata	
Ordreproduktnavn	LL523T 9 BK
Det fulde produktnavn	LL523T 9 BK

Full EOC	871869943454099
Ordrekode	43454099
Materialenr. (12NC)	910925864655
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699434540
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696986776

Målskitse

