



Maxos fusion

LL523T 9 BK

Maxos fusion Rail - 9 johdinta - Musta






Maxos fusion on mukautuva LED-ramppijärjestelmä, joka takaa erinomaisen valon laadun ja säästää energiakustannuksissa yli puolet loistelamppuihin verrattuna. Myymälöissä kiskon perusrakenteeseen voidaan integroida lineaarisia paneeleita, epälineaarisia moduuleita ja kohdevalaisimia, jotta myymälä loistaa ja erottuu muista. Teollisuuskohteissa asennus- ja ylläpitokustannuksia voidaan alentaa vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Sähköasennuksissa voidaan käyttää jopa 13 vaijeria, joten nämä valaisimet voidaan asentaa halutulla tavalla ja integroida ne muuhun kiinteistötekniikkaan ja kolmansien osapuolien laitteisiin. Siksi alakatot pysyvät siistimpinä. Lisäksi asetteluun voidaan myöhemmin tehdä helposti muutoksia. Infrastruktuuriin voidaan integroida tunnistimia keräämään hyödyllisiä tietoja liiketoiminnan tueksi.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa	
Valonlähde vaihdettavissa	Kyllä
Liitäntälaitte sisältyy toimitukseen	Kyllä
Liitäntä	Sisäinen liitin
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinoille
CE-merkintä	CE-merkintä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Takuuaika	5 vuotta
Materiaali	Teräs
RoHS-merkintä	RoHS-merkintä
Kulma	-

Lisävarusteen väri	Musta
Product Family Code	LL523T [Maxos fusion Rail]
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 - 230 V
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Virtapiirivaihtoehto	9 [9 johdinta]
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kiinnitysmateriaali	Stainless steel
Kokonaispituus	2293 mm
Kokonaisleveys	63 mm
Kokonaiskorkeus	44 mm
Väri	Musta

Maxos fusion

Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	44 x 63 x 2293 mm (1.7 x 2.5 x 90.3 in)	Tilaustuotteen nimi	LL523T 9 BK
Hyväksyntä ja käyttökohteet		EAN/UPC – tuote	8718699434540
IP-luokka	IP20 [Sormisuojustu]	Tilauskoodi	43454099
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [0.2 J standard]	Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Käyttökohteiden olosuhteet		Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	10
Ympäristölämpötila-alue	-10 ... +35 °C	Materiaalinumero (12NC)	910925864655
Tuotetiedot		Nettopaino (kappale)	3,120 kg
Koko tuotekoodi	871869943454099	    	

Mittapiirros



Maxos Fusion Rail LL512T-LL646T

