



Maxos fusion

LL500Z BC L1150 SI

Maxos fusion Acc., Hopea

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, jonka avulla varmistetaan erinomainen valon laatu ja säästetään energiakustannuksissa yli puolet loistelamppuihin verrattuna. Myymälöissä kiskon perusrakenteeseen voidaan integroida lineaarisia paneeleita, epälineaarisia moduuleita ja kohdevalaisimia, jotta myymälä loistaa ja erottuu muista. Teollisuuskohteissa asennus- ja ylläpitokustannuksia voidaan alentaa vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Sähköasennuksissa voidaan käyttää jopa 13 vaijeria, joten nämä valaisimet voidaan asentaa halutulla tavalla ja integroida ne muuhun kiinteistötekniikkaan ja kolmansien osapuolien laitteisiin. Siksi alakatot pysyvät siistimpinä. Lisäksi asetteluun voidaan myöhemmin tehdä helposti muutoksia. Infrastruktuuriin voidaan integroida tunnistimia keraamaan hyödyllisiä tietoja liiketoiminnan tueksi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Lisävarusteen väri	Hopea
Tuoteperheen koodi	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	- V
Viivatiheys	- Hz
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	1 150 mm
Kokonaisleveys	60 mm
Kokonaiskorkeus	8,5 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	9 x 60 x 1150 mm

Materiaali	Polykarbonaatti
Merkinnät ja luokitukset	
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK00 [Ei suojausta]
Suojausluokka IEC	-
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	LL500Z BC L1150 SI
Koko tuotenimi	LL500Z BC L1150 SI
Full EOC	871869698952499
Tilauskoodi	910925864765
Tuotekoodi (12NC)	910925864765
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696989524

Maxos fusion

SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	32
EAN/UPC – laatikko	8718696987391

Mittapiirros

