



Модель для поверхностного монтажа CoreLine

SM134Z SMS

Модель для поверхностного монтажа CoreLine, Accessory

В светильнике Philips CoreLine для поверхностного монтажа реализовано обещание инновационных, простых в использовании высококачественных светильников CoreLine. Эти высококачественные светодиодные светильники сконструированы для замены существующих светильников для поверхностного монтажа с технологией T8 или T5. В этой линейке CoreLine представлен инновационный набор значений светового потока в едином светильнике, называемом MultiLumen. Мгновенная экономия электроэнергии и более длительный срок службы делают это решение поверхностного светодиодного освещения экологичным и экономичным.

Быстросъемный разъем обеспечивает простоту и удобство установки наших светильников SM136V для поверхностного монтажа. Также в ассортименте доступны светильники с поддержкой Interact и встроенным модулем для беспроводной связи, которые полностью совместимы со шлюзами, датчиками и программным обеспечением Interact.

Предупреждение и условия безопасности

- Класс защиты продукта от воздействия воды — IPX0 (не защищен), поэтому настоятельно рекомендуется устанавливать светильник только в подходящей среде
- Если приведенная выше рекомендация не выполнена и светильники контактируют с водой, Philips или Signify не гарантирует безопасную эксплуатацию и гарантия теряет силу

Данные о продукции

Модель для поверхностного монтажа CoreLine

Общая информация	
Угол	–
Цвет аксессуара	Серебристый
Код семейства продуктов	SM134Z [Coreline Surface Acc.]
Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	– Hz
Механические компоненты и корпус	
Общая длина	1 500 мм
Материал	Сталь
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]

Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	SM134Z SMS
Полное название продукта	SM134Z SMS
Полный код продукта	871869934896000
Код заказа	910925864855
Материал № (12NC)	910925864855
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699348960
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718699348960

