



Mini 300 LED gen3

ZBP333 CFRM L360 W360 WH

Blanco

Las luminarias Philips Mini 300 LED gen3 son la combinación perfecta de diseño y tecnología LED de vanguardia para potencias luminicas de gran eficacia que pueden convertir tu estación de servicio en un punto de referencia de la marca y ayudar a los clientes que se acerquen a ella de manera segura, garantizando el confort visual. Las luminarias LED de última generación Mini 300 LED gen3 con sistema de control de detección de movimiento inteligente proporcionan luz bajo demanda, llevan el ahorro de energía a un nivel superior gracias a la regulación, garantizando al mismo tiempo una iluminación suficiente para poder orientarse y mantener un nivel de seguridad suficiente. Los escenarios de luz pueden adaptarse a tus preferencias en la primera instalación o durante la vida útil de los productos. Gracias a la combinación opcional Maestro-Esclavo con un sensor de presencia y de luz incorporado, no se necesita un sensor externo, por lo que una Master Mini 300 LED gen3 puede controlar hasta 6 luminarias básicas. Esto no solo afectará positivamente a su inversión, sino que permite también un mayor ahorro de energía. La luminaria Mini 300 LED gen3 es tan ligera que una sola persona puede instalarla sin esfuerzo. Los ajustes de la luminaria pueden modificarse incluso desde el suelo mediante un smartphone o una tableta que haga las veces de mando a distancia, sin necesidad de tener que subirse a una escalera. Con la Mini 300 LED App, incluso se puede leer el estado de la luminaria desde el suelo. Las luminarias Mini 300 LED gen3 empotradas, las montadas en superficie y las versiones con lira (tipo proyector), son adecuadas para la iluminación bajo techo y una innovadora solución intercambiable que permite reducir costes de instalación.

Datos del producto

Información general		Código de gama de producto	
Ángulo	0°	Escalera de valor	ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC]
Color de accesorio	Blanco		Avanzada

Mini 300 LED gen3

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	- V
Line Frequency	- Hz
Mecánicos y de carcasa	
Longitud global	413 mm
Anchura global	413 mm
Altura global	92 mm
Diámetro global	0 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	92 x 413 x 413 mm
Material	Acero
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	-
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]

Clase de protección IEC		-
Datos de producto		
Nombre de producto del pedido	ZBP333 CFRM L360 W360 WH	
Nombre completo del producto	ZBP333 CFRM L360 W360 WH	
Full EOC	871869699768000	
Código de pedido	99768000	
Código 12NC	910925865290	
Cantidad por paquete	1	
EAN/UPC - Producto/Caja	8718696997680	
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1	
Embalaje con código EAN/UPC	8718696997680	

Plano de dimensiones

