



Mini 300 LED gen3

ZBP333 CFRM L360 W360 WH

Branco

As luminárias Philips Mini 300 LED gen3, o design perfeito de produto e a mais recente combinação de tecnologia LED para emissões de luz altamente eficientes podem transformar o seu posto de abastecimento de combustível numa referência da marca e ajudar os visitantes a aproximarem-se de forma segura com conforto visual. Mini 300 LED gen3, as luminárias LED de última geração com um sistema de controlo de deteção de movimento inteligente de luz sob demanda elevam a poupança de energia a novos níveis com a regulação, mas, ao mesmo tempo, assegurando iluminação suficiente para orientação e segurança. Os cenários de iluminação podem ser adaptados à sua preferência na primeira instalação ou durante a vida útil dos produtos. Com a combinação opcional de Mestre-Escravo com um sensor de luz e de presença integrado não é necessário um sensor externo e um Master Mini 300 LED gen3 pode controlar até 6 luminárias básicas. Não só isto terá um impacto positivo no seu investimento, mas também pode gerar uma poupança de energia adicional. A luminária Mini 300 LED gen3 é tão leve que pode ser instalada sem esforço por uma pessoa. As definições da luminária podem até ser alteradas a partir do nível do solo através de um telefone ou tablet inteligente como controlo remoto, eliminando a necessidade de trabalhar em altura. Com a aplicação gratuita Mini 300 LED, até o estado da luminária pode ser lido enquanto está imóvel no chão. As luminárias Mini 300 LED gen3, em versões de montagem encastrada, montagem em superfície e iluminação com projetores, são adequadas para iluminação de cobertura e uma solução de adaptação inovadora que reduz os custos de instalação.

Dados do produto

Informações gerais		Código da família de produtos	ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC]
Ângulo	0°	Escala de valor	Especificação
Cor do acessório	Branco		

Mini 300 LED gen3

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	- V
Frequência de linha	- Hz
Características mecânicas e compartimento	
Comprimento global	413 mm
Largura total	413 mm
Altura total	92 mm
Diâmetro global	0 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	92 x 413 x 413 mm
Material	Aço
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	-
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J protegido contra vandalismo]

Classe de proteção IEC	-
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	ZBP333 CFRM L360 W360 WH
Nome do produto completo	ZBP333 CFRM L360 W360 WH
Código do produto completo	871869699768000
Código de encomenda	99768000
N.º material (I2NC)	910925865290
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696997680
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718696997680

Desenho dimensional

