



Mini 300 LED gen3

ZBP333 CFRM L560 W410 WH

Marco de techo para montaje empotrado - WH

Las luminarias Philips Mini 300 LED gen3 son la combinación perfecta de diseño y tecnología LED de vanguardia para potencias luminicas de gran eficacia que pueden convertir tu estación de servicio en un punto de referencia de la marca y ayudar a los clientes que se acerquen a ella de manera segura, garantizando el confort visual. Las luminarias LED de última generación Mini 300 LED gen3 con sistema de control de detección de movimiento inteligente proporcionan luz bajo demanda, llevan el ahorro de energía a un nivel superior gracias a la regulación, garantizando al mismo tiempo una iluminación suficiente para poder orientarse y mantener un nivel de seguridad suficiente. Los escenarios de luz pueden adaptarse a tus preferencias en la primera instalación o durante la vida útil de los productos. Gracias a la combinación opcional Maestro-Esclavo con un sensor de presencia y de luz incorporado, no se necesita un sensor externo, por lo que una Master Mini 300 LED gen3 puede controlar hasta 6 luminarias básicas. Esto no solo afectará positivamente a su inversión, sino que permite también un mayor ahorro de energía. La luminaria Mini 300 LED gen3 es tan ligera que una sola persona puede instalarla sin esfuerzo. Los ajustes de la luminaria pueden modificarse incluso desde el suelo mediante un smartphone o una tableta que haga las veces de mando a distancia, sin necesidad de tener que subirse a una escalera. Con la Mini 300 LED App, incluso se puede leer el estado de la luminaria desde el suelo. Las luminarias Mini 300 LED gen3 empotradas, las montadas en superficie y las versiones con lira (tipo proyector), son adecuadas para la iluminación bajo techo y una innovadora solución intercambiable que permite reducir costes de instalación.

Datos del producto

Información general		Material	STL
Clase de protección IEC	-	Accesorios de montaje en techo	CFRM [Marco de techo para montaje empotrado]
Marca CE	Marcado CE		

Mini 300 LED gen3

Ángulo	A0
Color de accesorio	WH
Product Family Code	ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC]

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	- V
Frecuencia de entrada	- Hz

Mecánicos y de carcasa

Longitud total	610 mm
Anchura total	460 mm
Altura total	92 mm
Diámetro total	0 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	92 x 460 x 610 mm (3.6 x 18.1 x 24 in)

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	-
---------------------------------	---


Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [IK08]
---	--------------

Datos de producto

Código de producto completo	871869699770300
Nombre de producto del pedido	ZBP333 CFRM L560 W410 WH
EAN/UPC - Producto	8718696997703
Código de pedido	99770300
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	1
N.º de material (12NC)	910925865292
Peso neto (pieza)	5,600 kg



Plano de dimensiones



MINI 300 Stealth ZBP/ZWP333

