



Mini 300 LED gen3

ZBP333 CFRM L560 W410 WH

Ceiling frame for recessed mounting - Blanc

Les luminaires Philips Mini 300 LED gen3 allient une conception parfaite et le dernier cri de la technologie LED pour produire des flux lumineux à haute efficacité qui peuvent transformer votre station-service en point de repère de marque et aider les visiteurs à s'approcher sans risque et dans un confort visuel certain. Les Mini 300 LED gen3 sont des luminaires LED de pointe équipés d'un système de contrôle de l'éclairage à la demande par détecteurs de présence intelligents qui permet de réaliser des économies d'énergie inimaginables grâce à la gradation, tout en éclairant suffisamment la zone pour permettre aux clients de s'orienter en toute sécurité. Les scénarios d'éclairage peuvent être adaptés à vos besoins lors de l'installation ou pendant la durée de vie des produits. Avec la combinaison facultative Maître-Esclave, le capteur de lumière et de présence intégré, il n'est plus nécessaire d'utiliser de capteurs externes. De plus, un luminaire Maître Mini 300 LED gen3 peut contrôler jusqu'à 6 luminaires Esclaves. Non seulement celui-ci aura un impact positif sur votre investissement, mais il vous permet par ailleurs de réaliser des économies d'énergie supplémentaires. Le luminaire Mini 300 LED gen3 est si léger qu'il peut être installé sans effort par une seule personne. Les paramètres du luminaire peuvent en outre être modifiés à distance, par smartphone ou tablette. Plus besoin donc de travailler en hauteur ! Avec l'application Mini 300 LED, vous pouvez accéder à l'état du luminaire depuis le sol. Les luminaires Mini 300 LED gen3, qu'ils soient en version encastrée, saillie ou projecteur, ce qui est parfait pour l'éclairage sous auvent, constituent une solution innovante et révolutionnaire qui réduit les coûts d'installation.

Données du produit

Caractéristiques générales		Matériau	
Classe de protection CEI	-		Acier
Marquage CE	Marquage CE	Accessoires de montage au plafond	CFRM [Ceiling frame for recessed mounting]

Mini 300 LED gen3

Angle	0°
Couleur des accessoires	Blanc
Code de la famille de produits	ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC]

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée	- V
Fréquence d'entrée	- Hz

Matériaux et finitions

Longueur totale	610 mm
Largeur totale	460 mm
Hauteur totale	92 mm
Diamètre total	0 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	92 x 460 x 610 mm (3.6 x 18.1 x 24 in)

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	-
-----------------------------	---


Code de protection contre les chocs mécaniques IK08 [5 J Protection anti-vandal]

Données logistiques

Code de produit complet	871869699770300
Désignation Produit	ZBP333 CFRM L560 W410 WH
Code barre produit (EAN)	8718696997703
Code de commande	99770300
Local Code	ZBP333CFRM56W41
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	910925865292
Poids net (pièce)	5,600 kg



Schéma dimensionnel



MINI 300 Stealth ZBP/ZWP333

