

Mini 300 LED gen3

ZBP333 CFRM L560 W410 WH

Wit

Philips Mini 300 LED gen3-armaturen, een combinatie van een perfect productontwerp en de nieuwste LED-technologie voor uiterst efficiënte lichtopbrengsten, maken van je benzinestation een oriëntatiepunt en helpen je klanten veilig en met visueel comfort een bezoek te brengen. Philips Mini 300 LED gen3 werkt met geavanceerde LED-armaturen met een intelligent bewegingssensorsysteem, waardoor licht op aanvraag wordt geleverd en door intelligent dimmen meer energie dan ooit wordt bespaard, terwijl het tegelijkertijd zorgt voor voldoende verlichting voor oriëntatie en veiligheid wanneer het nodig is. De verlichtingsscenario's kunnen naar wens worden aangepast bij de installatie of gedurende het gebruik van de producten. De optionele Philips Master-Slavecombinatie met een ingebouwde aanwezigheids- en lichtsensor maakt een externe sensor overbodig. Eén Philips Master Mini 300 LED gen3 kan tot 6 standaardarmaturen regelen, wat niet alleen een positieve impact op je investering maakt, maar ook extra energie bespaart. Het Philips Mini 300 LED gen3-armatuur is zo licht dat deze moeiteloos door één persoon kan worden geïnstalleerd, en de instellingen van het armatuur kunnen eenvoudig vanaf de grond worden gewijzigd met een smartphone of tablet zodat je niet meer op hoogte hoeft te werken. Met de gratis Philips Mini 300 LED-app kun je zelfs de status van het armatuur aflezen terwijl je stevig op de grond staat. De Philips Mini 300 LED gen3-armaturen in inbouw-, opbouw- en schijnwerperuitvoering, geschikt voor verlichting onder overkappingen, vormen een baanbrekende renovatieoplossing die installatiekosten omlaag brengt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Hoek	0°
Accessoirekleur	Wit

Code productfamilie	ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC]
Waardeschaal	Best

Wijziging van gegevens voorbehouden

Mini 300 LED gen3

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	- V
Ingangsfrequentie	- Hz

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Totale lengte	610 mm
Totale breedte	460 mm
Totale hoogte	92 mm
Totale diameter	0 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	92 x 460 x 610 mm
Materiaal	Staal

Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	-
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Beschermingsklasse IEC	-

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	ZBP333 CFRM L560 W410 WH
Volledige productnaam	ZBP333 CFRM L560 W410 WH
Full EOC	871869699770300
Bestelcode	8718696997703
Materiaalnr. (12NC)	910925865292
Lokale code	8718696997703
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696997703
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718696997703

Maatschets

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.