



Mini 300 LED gen3

ZBP333 CFRM L560 W410 WH

Alb

Aparatele de iluminat Philips Mini 300 LED gen3, combinația perfectă între designul de produs și cea mai nouă tehnologie LED pentru fluxuri luminoase de înaltă eficiență, pot transforma benzinăria dumneavoastră într-un punct de atracție și le oferă vizitatorilor confort vizual și siguranță. Mini 300 LED gen3, aparatele de iluminat LED de ultimă oră, cu sistem de comandă dotat cu senzori de mișcare inteligenți care determină aprinderea luminii atunci când este nevoie, duc reducerea de costuri la rezultate foarte bune, prin reglarea intensității luminoase, asigurând în același timp suficientă lumină pentru orientare și siguranță. Scenariile de lumină pot fi personalizate în funcție de preferințele dumneavoastră la prima instalare sau pe întreaga durată de viață a produselor. Combinația opțională Master-Slave, cu un senzor de prezență și lumină încorporat, elimină necesitatea montării unui senzor extern, iar un aparat Master Mini 300 LED gen3 poate controla până la 6 aparate de iluminat simple. Acest lucru, pe lângă faptul că va avea un impact pozitiv asupra investiției dumneavoastră, poate genera și economii de energie suplimentare. Aparatul de iluminat Mini 300 LED gen3 este atât de ușor încât poate fi instalat fără efort de o singură persoană. Setările sistemului de iluminat pot fi modificate de la nivelul solului, cu ajutorul unui telefon inteligent sau al unei tablete pe post de telecomandă, eliminând astfel nevoia de a lucra la înălțime. Aplicația gratuită Mini 300 LED permite citirea datelor privind starea sistemului de iluminat de la nivelul solului. Aparatele de iluminat Mini 300 LED gen3 în variantele cu montaj încastrat, cu montaj pe suprafață și de iluminat ambiental care sunt adecvate pentru iluminat sub copertină, reprezintă o soluție revoluționară, cu montare retrofit pe locațiile existente, ceea ce reduce costurile de instalare.

Catalog de date

Informații generale	
Unghi	0°
Culoare accesoriu	Alb
Cod familie de produse	ZBP333 [Mini 300 LED gen3.ACC]

Mini 300 LED gen3

Tier	Specificație
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	- V
Frecvență linie	- Hz
Sistem mecanic și carcasă	
Lungime totală	610 mm
Lățime totală	460 mm
Înălțime totală	92 mm
Diametru total	0 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	92 x 460 x 610 mm
Material	Oțel
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	-

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Clasă de protecție IEC	-
Date despre produs	
Nume comandă produs	ZBP333 CFRM L560 W410 WH
Numele complet al produsului	ZBP333 CFRM L560 W410 WH
Full EOC	871869699770300
Cod de comandă	99770300
Număr material (12NC)	910925865292
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696997703
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8718696997703

Cote

