



Maxos fusion

LL512T 9 WH

Maxos fusion Rail, Valkoinen

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, jonka avulla varmistetaan erinomainen valon laatu ja säästetään energiakustannuksissa yli puolet loistelamppuihin verrattuna. Myymälöissä kiskon perusrakenteeseen voidaan integroida lineaarisia paneeleita, epälineaarisia moduuleita ja kohdevalaisimia, jotta myymälä loistaa ja erottuu muista. Teollisuuskohteissa asennus- ja ylläpitokustannuksia voidaan alentaa vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Sähköasennuksissa voidaan käyttää jopa 13 vaijeria, joten nämä valaisimet voidaan asentaa halutulla tavalla ja integroida ne muuhun kiinteistötekniikkaan ja kolmansien osapuolien laitteisiin. Siksi alakatot pysyvät siistimpinä. Lisäksi asetteluun voidaan myöhemmin tehdä helposti muutoksia. Infrastruktuuriin voidaan integroida tunnistimia keraamaan hyödyllisiä tietoja liiketoiminnan tueksi.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		RoHS-direktiivin mukainen	
Valonlähde vaihdettavissa	Ei	Kyllä	
Liitäntälaitte mukana	Ei		
Kulma	-		
Lisävarusteen väri	Valkoinen		
Tuoteperheen koodi	LL512T [Maxos fusion Rail]		
Arvoasteikko	Räätälöitävä		
CE-merkintä	CE-merkintä		
Takuuaika	5 vuotta		
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille		
ENEC-merkintä	ENEC-merkki		
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s		
		Käyttö- ja sähkö tiedot	
		Tulojännite	220–230 V
		Viivatiheys	50 to 60 Hz
		Liitäntä	Sisäinen liitin
		Käyttölämpötila	
		Käyttölämpötila-alue	-10...+35 °C
		Mekaaniset tiedot ja runko	
		Kiinnitysmateriaali	Ruostumaton teräs
		Kotelon väri	Valkoinen
		Kokonaispituus	1 138 mm

Maxos fusion

Kokonaisleveys	62 mm
Kokonaiskorkeus	42 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	42 x 62 x 1138 mm
Materiaali	Teräs

Merkinnät ja luokitukset

Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojattu]
Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02 [0.2 J Standardi]
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	LL512T 9 WH
---------------------	-------------

Koko tuotenimi	LL512T 9 WH
Full EOC	871869943447299
Tilauskoodi	43447299
Tuotekoodi (12NC)	910925865347
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718699434472
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8718696998243

Mittapiirros

