



# Maxos fusion

## LL500Z 3C WH

### Maxos fusion Acc. – 3-vaihekosketinkisko – Valkoinen

Maxos fusion on mukautuva LED-ramppijärjestelmä, joka takaa erinomaisen valon laadun ja säästää energiakustannuksissa yli puolet loistelamppuihin verrattuna. Myymälöissä kiskon perusrakenteeseen voidaan integroida lineaarisia paneeleita, epälineaarisia moduuleita ja kohdevalaisimia, jotta myymälä loistaa ja erottuu muista. Teollisuuskohteissa asennus- ja ylläpitokustannuksia voidaan alentaa vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Sähköasennuksissa voidaan käyttää jopa 13 vaijeria, joten nämä valaisimet voidaan asentaa halutulla tavalla ja integroida ne muuhun kiinteistötekniikkaan ja kolmansien osapuolien laitteisiin. Siksi alakatot pysyvät siistimpinä. Lisäksi asetteluun voidaan myöhemmin tehdä helposti muutoksia. Infrastruktuuriin voidaan integroida tunnistimia keräämään hyödyllisiä tietoja liiketoiminnan tueksi.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
CE-merkintä	CE-merkintä
Materiaali	Alumiini
Kulma	0°
Lisävarusteen väri	Valkoinen
Product Family Code	LL500Z [ Maxos fusion Acc.]

Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	220 – 240 V
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Piiri	3C [ 3-vaihekosketinkisko]

Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	1137 mm
Kokonaisleveys	62,3 mm
Kokonaiskorkeus	43,9 mm
Kokonaishalkaisija	0 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	44 x 62 x 1137 mm (1.7 x 2.5 x 44.8 in)

Hyväksyntä ja käyttökohteet	
IP-luokka	IP20 [ Sormisuojaattu]
Mek. iskun suojauskoodi	IK02 [ 0.2 J standard]


  

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869699830400
Tilaustuotteen nimi	LL500Z 3C WH


## Maxos fusion

EAN/UPC – tuote	8718696998304
Tilaukoodi	99830400
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	1
Materiaalinumero (12NC)	910925865353

Nettopaino (kappale)	2,230 kg
----------------------	----------



### Mittapiirros



Maxos Fusion electrical acc. LL500E/LL500Z

