



Maxos fusion

LL500Z 3C WH

Maxos fusion Acc., Branco

A Maxos fusion é um sistema de calhas LED que oferece uma excelente qualidade de luz com menos de metade dos custos energéticos em comparação com as lâmpadas fluorescentes. Para aplicações de retalho, é possível integrar suavemente uma família de painéis lineares, módulos não lineares e um portefólio de focos na base da calha para que a sua mercadoria brilhe e se destaque. Para aplicações industriais, o foco está na redução do custo da instalação e da manutenção ao utilizar menos painéis lineares. Com a configuração elétrica com até 13 fios, a liberdade para colocar estes equipamentos conforme seja necessário e a integração de outros serviços/hardware de terceiros, o sistema permite-lhe reduzir o congestionamento no teto. Além do mais, pode ser facilmente reconfigurado para acomodar futuras alterações da disposição. A infraestrutura permite integrar sensores para a recolha de dados, proporcionando-lhe a oportunidade para utilizar informações granulares úteis para ajudar a sua empresa.

Dados do produto

Informações gerais	
Ângulo	0°
Cor do acessório	Branco
Código da família de produtos	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
Escala de valor	Especificação
Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Características mecânicas e compartimento	
Comprimento global	1.137 mm

Largura total	62,3 mm
Altura total	43,9 mm
Diâmetro global	0 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	44 x 62 x 1137 mm
Material	Alumínio
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02 [0,2 J standard]
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I

Maxos fusion

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	LL500Z 3C WH
Nome do produto completo	LL500Z 3C WH
Código do produto completo	871869699830400
Código de encomenda	99830400
N.º material (12NC)	910925865353

Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696998304
Numerador – Embalagens por caixa exterior	1
EAN/UPC – Caso	8718696998304

Desenho dimensional

