



Maxos fusion

LL500Z BA WH

Maxos fusion Acc., Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Gesamter Durchmesser	
Winkel	0°		0 mm
Zubehörfarbe	Weiß	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	15 x 62 x 309 mm
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]	Material	Stahl
Value Ladder	Best	Genehmigung und Anwendung	
Betrieb und Elektrik		Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Mechanik und Gehäuse		Produktdaten	
Gesamte Länge	309,4 mm	Bestell-Produktname	LL500Z BA WH
Gesamte Breite	62,3 mm	Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z BA WH
Gesamte Höhe	14,7 mm	Gesamt-Produktcode	871869699833500
		Bestellcode	99833500

Maxos fusion

Material-Nr. (12NC)	910925865356
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696998335
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1

EAN Umverpackung	8718696998335
------------------	---------------

Abmessungsskizzen

